


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

원형 나사 절삭 밀링 공구 세트

상태: 2026. 1. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.050 - 원형 나사 절삭 밀링 공구 세트

모든 미터계(metric) 사이즈의 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 머시닝 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 추가 공구.

특징

주문 번호	AS 4050.050
제품 설명	모든 미터계(metric) 사이즈로 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 보충 공구.
기술 사양	샤프트 직경 12mm 절단 직경 10mm 경사 1.5mm 플랭크 앵글 60° 절단 길이 20mm 총 길이 85mm
제공 범위	원형 나사산 밀링 커터 콜릿 공구 훌더
적합한 나사	M16 - M64
가공 가능한 재료	강판 스테인리스 스틸 알루미늄 플라스틱
포장 단위	1 개
순 중량	0.09
총 무게	0.102
관세 번호	82077037

특징

EAN 4028177804258

ETIM 9 EC000162

ETIM 8 EC000945

ECLASS 8.0 36609211