

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

원형 나사 절삭 밀링 공구 세트

상태: 2026. 5. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.050 - 원형 나사 절삭 밀링 공구 세트

모든 미터계(metric) 사이즈의 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 머시닝 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 추가 공구.

특징

주문 번호	AS 4050.050
제품 설명	모든 미터계(metric) 사이즈로 나사산 밀링을 위한 용도. Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 보충 공구.
기술 사양	샤프트 직경 12mm 절단 직경 10mm 경사 1.5mm 플랭크 앵글 60° 절단 길이 20mm 총 길이 85mm
제공 범위	원형 나사산 밀링 커터 콜릿 공구 홀더
적합한 나사	M12 - M64
가공 가능한 재료	강철 스테인리스 스틸 알루미늄 주물 플라스틱 구리
포장 단위	1 개
순 중량	0.09 kg
총 무게	0.102 kg
관세 번호	82077037

특징

ETIM 9	EC000162
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
제품 설명	Circular screw cutting tool