

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

배선 채널 커터 MC125

상태: 2026. 6. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - 배선 채널 커터 MC125

배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스톱퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.



특징

주문 번호	AS 4050.435
제품 설명	배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스톱퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.
장점	와이어링 덕트를 비용 효율적으로 수동 절단 가능 수동 절단에 비해 와이어링 덕트의 절단을 용이하게 함
설치면	폭: 1,332 mm 높이: 798 mm 깊이: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

특징

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm
가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭	125 mm
가공 가능한 재료	플라스틱
포장 단위	1 개
순 중량	14.3 kg
총 무게	15.43 kg
관세 번호	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
제품 설명	배선 덕트 및 커버의 수동 절단을 위한 배선 덕트 커터 MC125
