

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8228.000

열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8228.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25 기본 인클로저

인클로저 기본 구성: 한 개 또는 두 개의 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.



특징

주문 번호

VX 8228.000

재료

인클로저 프레임: 강판, 1.5mm

루프: 강판, 1.5mm

도어: 강판, 2.0mm

후면 패널: 강판, 1.5mm

글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm

장착 플레이트: 강판, 3.0mm

표면 처리

인클로저 프레임: 전착도장

도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장

장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금

색상

RAL 7035

특징

제공 범위	인클로저 프레임 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 루프 플레이트 후면 패널 글랜드 플레이트 장착 플레이트 천공 레일 2개 18 x 39 mm 잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수	폭: 1,200 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 800 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,099 mm x 2,096 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
IK 코드	IK10
도어 개수	2
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	193 kg
총 무게	210 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	554.92 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080

특징

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	제조사 인증 적합성 인증 PCF-declaration