Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.435 배선 채널 커터 MC125

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4050.435 - 배선 채널 커터 MC125

배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스토퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치하기 위한 용도로 설계됨.







특징

Insertion height (max.)	28 mm
	깊이: 405 mm
설치면	폭: 1,332 mm 높이: 798 mm
장점	와이어링 덕트를 비용 효율적으로 수동 절단 가능 수동 절단에 비해 와이어링 덕트의 절단을 용이하게 함
제품 설명	배선 덕트의 수동 절단용, 가공할 재료에 대해 조절이 가능한 길이 스토퍼 포함. 레이저로 새겨진 눈금(밀리미터 및 인치 단위)이 있는 산화방지코팅 된 접촉면. 내장된 손가락 보호 장치를 통한 안전한 가공. 작업대에서 설치 하기 위한 용도로 설계됨.
주문 번호 	AS 4050.435

© Rittal 2025 2

특징

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm
가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭	125 mm
가공 가능한 재료	플라스틱
포장 단위	1개
순 중량	14.3
총 무게	15.43
관세 번호	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025 3