

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.450 절단 장치 C8

상태: 2025. 7. 19 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.450 - 절단 장치 C8

와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.

## 특징

주문 번호	AS 4050.450
버전	커맨드 패널 포함
제품 설명	와이어를 개별적으로 조절 가능한 치수로 절단하기 위한 반자동 장치.
장점	간단한 조작 간단한 와이어 인입 간편한 공급 롤러 열기 PC 호환
기술 사양	단일 도체, 극세 와이어 0.08 ~ 10mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) 단일 도체, 싱글 와이어 0.08 ~ 2.5mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) 적합한 와이어 길이 1 ~ 99999mm 이송 속도 0 ~ 1.5m/s 공급 롤러의 조절 가능 압력 서보 DC 드라이브
제공 범위	절단 장치 C8 CD-ROM에 저장된 소프트웨어 커넥터가 달린 연결 케이블
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
피상 전력	120 VA
기계 치수	폭: 380 mm 높이: 470 mm 깊이: 360 mm
포장 단위	1 개

## 특징

---

순 중량	24
총 무게	24
관세 번호	84798997
EAN	4028177804845
ECLASS 8.0	36600890

---