

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.454 크림핑 장치 R8 E

상태: 2026. 7. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.454 - 크림핑 장치 R8 E

롤러에 있는 벨트 장착된 종단 폐를 위한 전동식 자동 피복 탈피 및 크림핑 장치.



## 특징

주문 번호	AS 4050.454
버전	터치 스크린-디스플레이
제품 설명	롤러에 있는 벨트 장착된 종단 폐를 위한 전동식 자동 피복 탈피 및 크림핑 장치.
장점	간단한 조작 신속한 조정 작업장에서 유연한 사용 신속한 소모품 교체
기술 사양	단면적 범위 0.5~2.5mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) 크림핑 길이 8mm(0.31인치) 인입 길이 40mm(1.57인치)
참고 사항	사다리꼴 표준 크림프 플라이어 형태 - 추가 사항은 문의 바람
치수	폭: 288 mm 높이: 230 mm 깊이: 345 mm
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
피상 전력	100 VA

## 특징

압축	사다리꼴 크림프
사이클 시간	1.8 s
포장 단위	1 개
순 중량	16 kg
총 무게	16 kg
관세 번호	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
제품 설명	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm <sup>2</sup>