

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022 크림핑 장치 LD-I

상태: 2025. 7. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - 크림핑 장치 LD-I Wire Terminal WT 24/36용

2구 매거진이 있는 전기 공압 구동식 스트리핑 및 크림핑 장치는 단면적이 4 ~ 6mm²(AWG 12 ~ 10)이고 크림핑 길이가 10 ~ 12mm인 날개 절연 페를을 처리하는 데 사용됨. 크림핑 장치 LD-I는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음.



특징

주문 번호	AS 4051.022
제품 설명	2개의 매거진이 있는 전기 공압 구동식 절연 스트리핑 및 크림핑 장치는 단면적이 4~6mm ² (AWG 12 ~ 10)이고 크림핑 길이가 10~12mm인 절연 페를 단자를 처리하는데 사용됨. LD-I 크림핑 장치는 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal과의 모든 기능 통합을 지원하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음.
장점	간단한 조작 절연된 페를 단자의 안전하고 신속한 프로세스 진행 4 및 6mm ² 용 전자동 2구 매거진 덕분에 페를 단자를 위한 셋업 시간이 필요하지 않음 Wire Terminal에 완벽하게 통합되어 있어 와이어 조립에 수동 단계가 필요하지 않음.
기술 사양	크림핑 범위 4 ~ 6mm ² (AWG 12 - 10) 4mm ² 에서 크림핑 길이: 10mm(0.39인치) 또는 12mm(0.47인치) 6mm ² 에서 크림핑 길이: 12mm(0.47인치) 인입 길이 28mm(1.10인치) + 크림핑 길이

특징

참고 사항	사다리꼴 표준 크림프 플라이어 형태 - 추가 사항은 문의 바람 개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
적합한 제품 주문 번호	4051.024 4051.036
포장 단위	1 개
순 중량	40
총 무게	42
관세 번호	84798997
EAN	4028177964426

승인

설명	적합성 인증
----	--------