### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.100 와이어 스테이션 WS 540

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



#### AS 4051.100 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.







2

#### 특징

주문 번호	AS 4051.100	
버전	표준	
제품 설명	이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.	
장점	최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능 멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 긁힘 방지 와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션 수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일 Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비 옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능 고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능 공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍	
제공 범위	전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블 연결 케이블, 7m 멀티탭 7구, 로커 스위치 포함	

© Rittal 2025

## 특징

조립 설명서	장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등 과 같은 액세서리를 위해 필요함	
입력 전압	230V AC, 50Hz	
사이즈	폭: 900 mm 높이: 1,350 mm 깊이: 781 mm	
작업 높이	Working height (min.): 710 mm  Working height (max.): 1,205 mm	
Height adjustable y/n	୍ଷା	
포장 단위	1 개	
순 중량	95	
총 무게	107	
관세 번호	94032080	
EAN	4028177957480	
ETIM 9	EC002224	
ETIM 8	EC002224	
ECLASS 8.0	21100204	

## 승인

설명	적합성 인증	

© Rittal 2025