


# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100

## 와이어 스테이션 WS 540

상태: 2026. 1. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.100 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.



## 특징

주문 번호	AS 4051.100
버전	표준
제품 설명	이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점	<p>최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능 멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 굵힘 방지 와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션 수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일 Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비 옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능 고무 룰러로 작업장에서 유연하게 사용 가능 공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍</p>
제공 범위	전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블 연결 케이블, 7m 멀티탭 7구, 로커 스위치 포함

## 특징

조립 설명서	장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압	230V AC, 50Hz
사이즈	폭: 900 mm 높이: 1,350 mm 깊이: 781 mm
작업 높이	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	예
포장 단위	1 개
순 중량	95
총 무게	107
관세 번호	94032080
EAN	4028177957480
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204

## 승인

설명	적합성 인증
----	--------