

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130

와이어 스테이션 WS 540

상태: 2026. 7. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.

특징

주문 번호	AS 4051.130
버전	기본 에디션
제품 설명	이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점	<p>최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능 멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 긁힘 방지 와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션 수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일 Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비 옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능 고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능 공구용 쉘도우 보드가 있는 서랍</p>

특징

제공 범위	전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블 연결 케이블, 7m 멀티탭 7구, 로커 스위치 포함 1 Wire Station WS 540 선반 2개 LED 작업등 1개 장착 버팀대(수직) 2개 수납함 홀더 1개 어댑터 브래킷 2개 범용 트레이 1개 5구 멀티탭 1개 쓰레기통 1개 좌측 와이어 패키지 홀더 4개 우측 와이어 패키지 홀더 4개 좌측 와이어 링 홀더 1개 우측 와이어 링 홀더 1개
조립 설명서	장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압	230V AC, 50Hz
작업 높이	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	예
사용 영역	수동 와이어 가공용
포장 단위	1 개
순 중량	157 kg
총 무게	218.3 kg
관세 번호	94032080
ETIM 8	EC002778

특징

ECLASS 8.0

21100200

제품 설명

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함. 이 버전에는 와이어 팩과 와이어 릴을 위한 보관 옵션과 작업장 조명 및 콘센트 스트립도 장착되어 있음. 쉐도우 보드가 있는 서랍 당김장치는 사전 천공된 보관 공간으로 작업장 정돈을 위해 사용.

승인

설명

적합성 인증