

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131

와이어 스테이션 WS 540

상태: 2026. 2. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.

특징

주문 번호	AS 4051.131
버전	프로세싱 에디션
제품 설명	이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이서 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점	<p>최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능 멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 극힘 방지 와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션 수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일 Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비 옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능 고무 룰러로 작업장에서 유연하게 사용 가능 공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍</p>

특징

제공 범위	전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블 연결 케이블, 7m 멀티탭 7구, 로커 스위치 포함 1 Wire Station WS 540 좌측 장치 서포트 1개 우측 장치 서포트 1개 LED 작업등 1개 장착 버팀대(수직) 2개 어댑터 브래킷 2개 쓰레기통 1개 좌측 와이어 패키지 홀더 4개 우측 와이어 패키지 홀더 4개 좌측 와이어 링 홀더 1개 우측 와이어 링 홀더 1개 와이어 가이드 버팀대(수직) 1개 와이어 가이드 장치 서포트 1개
조립 설명서	장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등 과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압	230V AC, 50Hz
작업 높이	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	예
사용 영역	리탈 길이 컷팅 및 크리핑 장치로 와이어를 가공하기 위한 용도
포장 단위	1 개
순 중량	160
총 무게	220.3
관세 번호	94032080
EAN	4028177963658

특징

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 21100200

승인

설명 적합성 인증