

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4054.000 크림핑 플라이어

상태: 2026. 5. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.000 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	AS 4054.000
버전	각진형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 전선 종단 페룰 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 전선 종단 페룰을 가공하기 위한 용도.
장점	큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션 해제 가능한 잠금 시스템
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	사다리꼴 크림프
케이블 인입 방향	측면
치수	높이: 59 mm 길이: 198 mm

## 특징

AWG	24 - 10
단면적용	0.25 - 6 mm <sup>2</sup>
포장 단위	1 개
순 중량	0.439 kg
총 무게	0.449 kg
관세 번호	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
제품 설명	Crimping pliers for wire end ferrules