Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.000 크림핑 플라이어

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4054.000 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4054.000
버전	각진형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 전선 종단 페룰 및 DIN 46228 제 4조에 따른 절연 칼라가 있는 전선 종단 페룰을 가공하기 위한 용도.
장점	큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션 해제 가능한 잠금 시스템
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	사다리꼴 크림프
케이블 인입 방향	측면
치수	높이: 59 mm 길이: 198 mm

© Rittal 2025 2

특징

AWG	24 - 10
단면적용	0.25 - 6 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.439
총 무게	0.449
관세 번호	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3