

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002 크림핑 플라이어

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1부에 따라 절연 칼라 없는 종단 페룰 및 DIN 46228 제4부에 따라 절연 칼라 있는 종단 페룰의 가공을 위한 사각 또는 육각 압착용 크림핑 플라이어.

특징

주문 번호	AS 4054.002
버전	직선형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.
장점	큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 해제 가능한 잠금 시스템 자동 조정식
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: RAL 7016 및 RAL 35745
압축	정사각형 크림프
케이블 인입 방향	측면
치수	길이: 176 mm
AWG	26 - 8
단면적용	0.14 - 10 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.449 kg

특징

관세 번호	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
제품 설명	AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm ²
