Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.030 Flex 크림핑 플라이어

상태: 2025. 11. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4054.030 - Flex 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.







특징

주문 번호	AS 4054.030
버전	직선형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.
장점	회전식 헤드를 이용해 페룰 단자를 전면 또는 측면 고정 큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 해제 가능한 잠금 시스템 자동 조정식
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	연마, 검은색, 무광
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	사다리꼴 크림프
케이블 인입 방향	전면 및 측면
치수	길이: 180 mm
AWG	26 - 8

© Rittal 2025 2

특징

단면적용	0.14 - 10 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.35
총 무게	0.388
관세 번호	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3