Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8665.500 열반 시스템 TS 8

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8665.500 - 열반 시스템 TS 8

강판 소재의 열반 시스템 TS 8은 폭과 깊이에서 대칭적인 프로파일을 통해 상당한 여유 공간과 단순한 내부설치를 제공함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됨. 또한, 모든 인클로저 패널의 통합된 자동 등전위화 및 삼중 표면 처리가 최적의 안전성을 보장.



특징

주문 번호	TS 8665.500
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	루프: 강판, 1.5mm
	도어: 강판, 2.0mm
	후면 패널: 강판, 1.5mm
	글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
	장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장
	도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
	장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

© Rittal 2025 2

특징

제공 범위	인클로저 프레임
	도어 개수
	1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
	루프 플레이트
	후면 패널
	운반용 아이볼트 4개
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	글랜드 플레이트
	장착 플레이트
	TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수	폭: 600 mm
	높이: 1,600 mm
	깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,496 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
IK 코드	IK09
도어 개수	1
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	81
총 무게	84.4
EAN	4028177386655
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 3

특징

8.0 27180101

승인

승인	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	제조사 인증
	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4