Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8807.000 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 8807.000 - 열반 인클로저 시스템 VX25 IP 66/NEMA 4

최고의 유럽 및 미국 규격에 따라 검사를 마쳤기에 전 세계에서 사용 가능한 최고 보호 등급: 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 베이스







특징

주문 번호	VX 8807.000
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
	루프: 강판, 1.5mm
	도어: 강판, 2.0mm
	후면 패널: 강판, 1.5mm
	글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
	장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임, 도어, 루프, 바닥, 후면 패널: 전착도장, 분체 코팅, 텍스처
	도장
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

특징

제공 범위	인클로저 프레임 도어 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 루프 플레이트 베이스 후면 패널
	장착 플레이트 잠금장치: 3mm 이중 걸림
	천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
 UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130
총 무게	140.4
PCF/VE(크래들-게이트)	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)

© Rittal 2025 3

특징

EAN	4028177924543
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4