## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8807.010 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## VX 8807.010 - 열반 인클로저 시스템 VX25 EMC

VX25 시리즈 대형 인클로저는 일반 제품으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 VX25 인클로저를 제공.

#### 특징

주문 번호	VX 8807.010
버전	EMC 버전
제품 설명	VX25 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 VX25 하우징을 제공
재료	인클로저 프레임: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 루프: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 도어: 아연-마그네슘 코팅 강판, 2.0mm 후면 패널: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 프레임: 코팅 처리하지 않음 도어, 후면 패널 및 루프: 외부 도장 처리 및 내부 도장 처리하지 않음 글랜드 플레이트: 아연도금 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035

© Rittal 2025

# 특징

제공 범위	인클로저 프레임 도어 개수 우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능 후면 패널 루프 플레이트 글랜드 플레이트 장착 플레이트
	잠금장치: 3mm 이중 걸림
	천공 레일 2개 18 x 39 mm 
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
도어 개수	1
참고 사항	열반 결합된 인클로저의 경우 EMC 차폐 실링 필요
포장 단위	1 개
순 중량	119.05
총 무게	129.6
PCF/VE(크래들-게이트)	320.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
EAN	4028177924574
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 3

## 특징

ECLASS 8.0 27180101

# 승인

승인	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 4