

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.232

## 원형 천공기

상태: 2026. 7. 1 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.232 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.232
버전	절단 팁 3개 포함
제공 범위	다이 펀치 볼 베어링이 없는 텐션 스크루
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	32.5 mm
적합한 나사	M32
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
텐션 스크루(Ø x 길이)	9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	9.5 mm 19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.219 kg
총 무게	0.242 kg
관세 번호	82073010

## 특징

---

ETIM 9

EC000156

---

ETIM 8

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047

---

제품 설명

Sheet metal punch round Ø 32,5 mm