

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.110

## 열반 인클로저 시스템 VX25

상태: 2026. 5. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.110 - 열반 인클로저 시스템 VX25 모니터링 도어가 있는 기본 인클로저

모니터링 도어가 있는 VX 기본 인클로저로 산업용: 전면에 모니터링 도어, 후면 도어, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.



## 특징

주문 번호	VX 8840.110
재료	인클로저 프레임: 강판, 1.5mm 루프: 강판, 1.5mm 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm 후면 도어: 강판, 2.0mm 글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	RAL 7035

# 특징

제공 범위	인클로저 프레임 전면 알루미늄 모니터링 도어(180°) 후면 강판 도어(130°) 전면 및 후면 잠금장치: 3mm 이중 걸림 루프 플레이트 글랜드 플레이트
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
IK 코드	IK08
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	87 kg
총 무게	90 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	221.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 특징

---

제품 설명	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
-------	---

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

인증서	표면 처리 보호 등급
-----	----------------

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------