

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

원형 천공기

상태: 2026. 2. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.240 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.240
버전	절단 팁 3개 포함
제공 범위	다이 펀치 볼 베어링이 없는 텐션 스크루
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	3 mm
천공 Ø	40.5 mm
적합한 나사	M40
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)	19 x 55 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.522
총 무게	0.554
관세 번호	82073010
EAN	4028177808300

특징

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047