

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

원형 천공기

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.240 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

| | |
|--|---|
| 주문 번호 | AS 4055.240 |
| 버전 | 절단 팁 3개 포함 |
| 제공 범위 | 다이 펀치 볼 베어링이 없는 텐션 스크루 |
| 가공 가능한 재료 | 강판 |
| 가공 가능한 강판 최대 재료 두께 | 3 mm |
| 천공 Ø | 40.5 mm |
| 적합한 나사 | M40 |
| 참고 사항 | 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조 |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| 텐션 스크루(Ø x 길이) | 19 x 55 mm |
| 유압장치 텐션 스크루 Ø | 19 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.522 kg |
| 총 무게 | 0.554 kg |
| 관세 번호 | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

특징

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047

제품 설명

Sheet metal punch round Ø 40,5 mm