Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4055.512 원형 분할식 천공기

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.512 - 원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.512
버전	3단 분할 포함
제품 설명	원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
제공 범위	다이 펀치
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	1.5 mm
천공 Ø	12.5 mm
적합한 나사	M12
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
텐션 스크루(Ø x 길이)	6 x 40 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	6 mm 19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.034
총 무게	0.049

© Rittal 2025 2

특징

관세 번호	82073010
EAN	4028177808621
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3