

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

원형 분할식 천공기

상태: 2026. 2. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.512 - 원형 분할식 천공기 강판용, 3단 분할

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | AS 4055.512 |
| 버전 | 3단 분할 포함 |
| 제품 설명 | 원형 컷아웃 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작. |
| 제공 범위 | 다이 펀치 |
| 가공 가능한 재료 | 강판 |
| 가공 가능한 강판 최대 재료 두께 | 1.5 mm |
| 천공 Ø | 12.5 mm |
| 적합한 나사 | M12 |
| 참고 사항 | 렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조 |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660 |
| 텐션 스크루(Ø x 길이) | 6 x 40 mm |
| 유압장치 텐션 스크루 Ø | 6 mm 19 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.034 kg |
| 총 무게 | 0.049 kg |

특징

| | |
|------------|---|
| 관세 번호 | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| 제품 설명 | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |