

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

모니터/키보드 장치

상태: 2026. 4. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - 모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 쉼시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.



특징

주문 번호	DK 9055.310
장점	아날로그 및 디지털 비디오 연결 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도 전면 잠금 가능 간단한 1인 조립.
색상	RAL 7035
제공 범위	모니터/키보드 장치, 1U VGA 케이블 DVI 케이블 USB 케이블 접지 핀 전원 케이블 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함 PS/2 케이블 2개 키보드 터치패드 내장
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz

특징

폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전력	1 W
작동 중 최대 소비 전력	32 W
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15극) DVI 1 x USB PS/2
커넥터(유형)	IEC 320 커넥터 C14
레이아웃	독일어
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 680 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
설치 사이즈	설치 깊이(최소): 680 mm 설치 깊이(최대): 850 mm
디스플레이 특성	대각선: 432mm(17") 형식: 4 : 3 명암비: 명암비: 약 1,000 : 1 디스플레이 밝기: 350 cd/m ² 디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀 페인트 개수: 16,700,000
포장 단위	1 개
순 중량	15.5 kg
총 무게	16.5 kg
관세 번호	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

특징

제품 설명

DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm,
100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 7035

승인

설명

적합성 인증