

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.312 모니터/키보드 장치

상태: 2026. 5. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.312 - 모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 쉘시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.



특징

주문 번호	DK 9055.312
제품 설명	장치는 당김형 서랍에 보관되어 있으며, 모니터는 접을 수 있고, 서랍은 최종 위치에 고정할 수 있음. 따라서 장치는 랙의 19"(482.6mm) 섹션에 단 1U만 필요함.
장점	아날로그 및 디지털 비디오 연결 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도 전면 잠금 가능 간단한 1인 조립.
색상	RAL 7035

특징

제공 범위	모니터/키보드 장치, 1U VGA 케이블 DVI 케이블 USB 케이블 접지 핀 전원 케이블 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함 PS/2 케이블 2개 키보드 터치패드 내장
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전력	1 W
작동 중 최대 소비 전력	32 W
인터페이스	VGA(D-SUB HD 15극) DVI 1 x USB PS/2
커넥터(유형)	IEC 320 커넥터 C14
레이아웃	미국-영어
치수	폭: 482.6 mm 깊이: 680 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
설치 사이즈	설치 깊이(최소): 680 mm 설치 깊이(최대): 850 mm

특징

디스플레이 특성	대각선: 432mm(17") 형식: 4 : 3 명암비: 명암비: 약 1,000 : 1 디스플레이 밝기: 350 cd/m ² 디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀 페인트 개수: 16,700,000
포장 단위	1 개
순 중량	15.85 kg
총 무게	17.25 kg
관세 번호	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
제품 설명	DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035

승인

설명	적합성 인증
----	--------