Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KEL 9306.000 EX

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



KEL 9306.000 - EX 스테인리스 스틸, 커버가 스크루로 체결된 빈 인클로저

나사 연결된 커버가 포함된 스테인리스 스틸 EX 인클로저







특징

주문 번호	KEL 9306.000
버전	EX
사용 영역	2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
	허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
	명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
	IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보
	호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
	커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링
	처리
표면 처리	인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8μm
제공 범위	인클로저
	커버

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 300 mm 높이: 300 mm 깊이: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	예
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	예
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
포장 단위	1 개
순 중량	3.7
총 무게	3.9
관세 번호	94032080
EAN	4028177138643
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

승인

승인	ATEX
	ATEX QA
	cQc-ccc
	IECEx
	IECEx QAR

© Rittal 2025