

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.005

## 공기 유도 플레이트

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.005 - 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이내믹)용

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | DK 5302.005  |
| 제품 설명 | 공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도.                               |
| 장점    | 외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.            |
| 사용 영역 | 통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.              |
| 재료    | 강판<br>가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐<br>브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB |
| 표면 처리 | 분사 도장  |
| 색상    | RAL 9005   |

# 특징

|                 |   |
|-----------------|---|
| 제공 범위           | <p>수직 트림 패널 2개</p> <p>수평 트림 패널 2개</p> <p>브러시 스트립 4개</p> <p>셀 PU 발포 피스 4개</p> <p>조립 부품</p> <p>가림 패널 6개, 19"(482.6mm), 1U</p>   |
| 조립 설명서          | <p>브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.</p> <p>브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.</p> <p>구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.</p> |
| 적합한:            | <p>폭: = 800 mm</p> <p>높이: = 2,000 mm</p>  |
| 포장 단위           | 1 개   |
| 순 중량            | 7.7 kg  |
| 총 무게            | 8.12 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 30.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)   |
| 관세 번호           | 56090000  |
| ETIM 9          | EC000331  |
| ECLASS 8.0      | 27189272  |
| 제품 설명           | Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 800x2000 mm, RAL 9005   |