

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000 EX

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - EX 스테인리스 스틸, 커버가 스크루로 체결된 빈 인클로저

나사 연결된 커버가 포함된 스테인리스 스틸 EX 인클로저



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | KEL 9306.000 |
| 버전 | EX |
| 사용 영역 | 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb) |
| 재료 | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리 |
| 표면 처리 | 인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm |
| 제공 범위 | 인클로저 커버 |

특징

| | |
|---------------------------------|--|
| 치수 | 폭: 300 mm 높이: 300 mm 깊이: 120 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | 예 |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U | 예 |
| 기본 재료 | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 66 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 3.7 kg |
| 총 무게 | 3.9 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| 제품 설명 | KEL Ex enclosure, WHD: 300x300x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR |
|----|--|