

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.013 공기 유도 플레이트

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.013 - 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



## 특징

주문 번호	DK 5302.013
장점	공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도 외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005

# 특징

제공 범위	<p>수직 트림 패널 2개</p> <p>수평 트림 패널 2개</p> <p>브러시 스트립 4개</p> <p>셀 PU 발포 피스 4개</p> <p>조립 부품</p> <p>가림 패널 6개, 19"(482.6mm), 1U</p>
조립 설명서	<p>브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.</p> <p>브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에만 장착할 수 있음.</p> <p>구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.</p>
적합한:	<p>폭: = 800 mm</p> <p>높이: = 1,800 mm</p>
포장 단위	1 개
순 중량	7.5 kg
총 무게	8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	30.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
제품 설명	Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 800x1800 mm, RAL 9005