

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820

트윈 케이블

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.820 - 트윈 케이블 2.5 ~ 16mm² 인장 스프링 클램프 가 있는 OM 어댑터용

어댑터당 최대 2개의 개폐장치를 개별 연결하기 위한 사전 조립된 연결 케이블



특징

| | |
|-------------|--|
| 주문 번호 | SV 9340.820 |
| 제품 설명 | 어댑터당 최대 두 개의 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블. |
| 재료 | 절연 PVC 내열 범위 최대 105 °C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관 |
| AWG | AWG 10 = 5.26 mm ² ⊗ 6 mm ² |
| 참고 사항 | AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격) |
| 치수 | 길이: 140 mm, 250 mm |
| 포장 단위 | 6 개 |
| 순 중량 | 0.138 |
| 총 무게 | 0.16 |
| 구리 함량(kg/개) | 0.013 |
| 관세 번호 | 85444290 |

특징

EAN 4028177583573

ETIM 9 EC000839

ECLASS 8.0 27400613

승인

설명 적합성 인증

적합성 인증 UK