

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

트윈 케이블

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - 트윈 케이블 2.5 ~ 16mm² 인장 스프링 클램프 가 있는 OM 어댑터용

어댑터당 최대 2개의 개폐장치를 개별 연결하기 위한 사전 조립된 연결 케이블



특징

주문 번호	SV 9340.830
제품 설명	어댑터당 최대 두 개의 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.
재료	절연 PVC 내열 범위 최대 105 °C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
참고 사항	AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
AWG	AWG 8 = 8.37 mm ² ☒ 10 mm ²
치수	길이: 140 mm, 250 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.18 kg
총 무게	0.248 kg
구리 함량(kg/개)	0.02
관세 번호	85444290

특징

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Twin cord, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------