

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830

## 트윈 케이블

상태: 2026. 1. 11 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - 트윈 케이블 2.5 ~ 16mm<sup>2</sup> 인장 스프링 클램프 가 있는 OM 어댑터용

어댑터당 최대 2개의 개폐장치를 개별 연결하기 위한 사전 조립된 연결 케이블



## 특징

주문 번호	SV 9340.830
제품 설명	어댑터당 최대 두 개의 스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.
재료	절연 PVC 내열 범위 최대 105 °C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
AWG	AWG 8 = 8.37 mm <sup>2</sup> ┌ 10 mm <sup>2</sup>
참고 사항	AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
치수	길이: 140 mm, 250 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.18
총 무게	0.248
구리 함량(kg/개)	0.02
관세 번호	85444290

## 특징

---

EAN 4028177673861

---

ETIM 9 EC000839

---

ECLASS 8.0 27400613

## 승인

---

설명 적합성 인증

적합성 인증 UK