

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중 VX IT용

VX IT의 19" 스탠다드 장착 앵글 및 19" 다이내믹 장착 앵글의 전면 및 후면 장착 영역 사이에 장착.



특징

주문 번호	VX 5302.033
제품 설명	부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍.
장점	필요한 19"(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19"(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착
사용 영역	전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도 무거운 설치 장치 지지용
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
부하량	2000N, 정적
참고 사항	각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임
설치 옵션	19" 장착 앵글(스탠다드)용: 레벨 간격 620/645mm 19" 장착 앵글(다이내믹)용: 레벨 간격 600/625mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.18 kg

특징

총 무게	2.18 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	8.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm