

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중 VX IT용

VX IT의 19" 스탠다드 장착 앵글 및 19" 다이내믹 장착 앵글의 전면 및 후면 장착 영역 사이에 장착.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | VX 5302.034 |
| 제품 설명 | 부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍. |
| 장점 | 필요한 19"(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19"(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착 |
| 사용 영역 | 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도 무거운 설치 장치 지지용 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 부하량 | 2000N, 정적 |
| 참고 사항 | 각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임 |
| 설치 옵션 | 19" 장착 앵글(스탠다드)용: 레벨 간격 720/745mm 19" 장착 앵글(다이내믹)용: 레벨 간격 700/725mm |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 2.36 kg |

특징

| | |
|-----------------|---|
| 총 무게 | 2.56 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 9.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 제품 설명 | Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm |