

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.880

케이블 세트

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.880 - 케이블 세트 인장 스프링 클램프가 있는 OM 어댑터용

스위치기어의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블.



특징

주문 번호	SV 9340.880
제품 설명	스위치 장치의 개별적인 연결을 위한 사전 조립된 연결 케이블, 익스텐션 스프링 클램프를 이용해 OM 어댑터에 설치.
재료	절연 PVC 내열 범위 최대 105 °C까지 양쪽 종단이 초음파 압축된 내열도관
참고 사항	AWG = American Wire Gauges(미국 전선 규격)
AWG	AWG 8 = 8.37 mm ² ☒ 10 mm ²
치수	길이: 140 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.06 kg
총 무게	0.088 kg
구리 함량(kg/개)	0.009
관세 번호	85444290

특징

ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
제품 설명	SV Cable set, AWG 8, L: 140 mm

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------