Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.111 깊이 버팀심

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 5302.111 - 깊이 버팀심 19"(482.6mm) 장착 앵글용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

포장 단위	4 개
적합한: 	인클로저 유형: VX IT, Standard 폭: > 600 mm 깊이: = 1,000 mm
조립 설명서	깊이 1000mm 이상, 폭 600mm 이상의 인클로저에 장착 앵글을 장착하려 면 추가로 VX IT용 서포트 레일이 필요함
제공 범위	깊이 버팀대 조립 부품 서포트 스트립 4개(상단 2개, 하단 2개)
색상	RAL 9005
표면 처리	분사 도장
재료	강판
장점	특히 고중량 장치(최대 15,000N) 개선된 하중 분배로 안정성 향상 대칭 또는 비대칭 설치 가능 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이 나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통합에 적합
제품 설명 	인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도.
버전 	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
주문 번호	VX 5302.111

© Rittal 2025 2

특징

순 중량	8.8
총 무게	9.1
PCF/VE(크래들-게이트)	34.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177955493
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

승인

설명 제조사 인증

© Rittal 2025 3