

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050 버스바 홀더 PLS

상태: 2026. 2. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - 버스바 홀더 PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

## 특징

주문 번호	SV 9341.050
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 작동 전압	1000 V, 3~ 1500V(DC)
전기 사양 UL(SCCR)	14kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 PLS 800 22kA - 600V, 홀더 간격 200mm, 버스바 PLS 800 50 kA - 600 V, 홀더 간격 250 mm, 버스 바 PLS 800, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7 50kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 PLS 800, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 홀더 간격 150 mm, 버스 바 PLS 800, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7 65kA - 600V, 홀더 간격 150mm, 버스바 PLS 800, 퓨즈 등급 최대 600A, JDDZ/7
품목 번호 관련 참고 사항:	UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다 AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
톱 마운팅 가능성	예
극수	3극
버스바에 적합	PLS 800

## 특징

---

적합한 품목 번호	3516.000
	3527.000
	3528.000
	3528.010
	3529.000

---

내부 고정을 통해	예
-----------	---

---

버스바의 중심 간격	60 mm
------------	-------

---

인증	UL
----	----

---

포장 단위	4 개
-------	-----

---

순 중량	0.32
------	------

---

총 무게	0.362
------	-------

---

관세 번호	85469010
-------	----------

---

EAN	4028177525634
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001166
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400607
------------	----------

## 승인

---

승인	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
----	--

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------