

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.167 횡단 깊이 받침대

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.167 - 횡단 깊이 받침대 VX IT용 19"(482.6mm)

## 장착 앵글

800mm 폭의 VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글(스탠다드)을 깊이와 폭 조절이 가능하게 고정하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	VX IT 5302.167
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
제품 설명	800mm 폭의 VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글(스탠다드)을 폭 조절이 가능하게 고정하기 위한 용도.
장점	대칭 또는 비대칭 설치 가능 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통합에 적합 통합 랙 공조 시스템의 에너지 효율을 높이기 위해, 공기 유도 플레이트로 인치 단위의 장착 레벨 주변의 순환 영역을 차단하여 냉각 공기 흐름을 보다 효과적으로 사용하고 배기 흐름을 줄일 수 있음
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
부하량	4000 N
조립 설명서	프레임 구조에 직접 장착 VX IT 19" 장착 앵글 5302169용 장착 브래킷은 장착 앵글을 크로스바에 나사로 체결하는 데도 필요함.

## 특징

적합한:	폭: = 800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	3.6 kg
총 무게	3.82 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	14.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	VX IT 19" 장착 앵글용 크로스바, 스탠다드, 482.6mm(19"), 800mm 폭의 인클로저에 깊이와 폭 조절이 가능하게 고정하기 위한 용도.