

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168 횡단 깊이 받침대

상태: 2026. 1. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

VX_IT 5302.168 - 횡단 깊이 받침대 VX IT용 19"(482.6mm)

장착 앵글

800mm 폭의 VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글(다이나믹)을 깊이와 폭 조절이 가능하게 고정하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX IT 5302.168
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용
제품 설명	800mm 폭의 VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글(스탠다드)을 폭 조절이 가능하게 고정하기 위한 용도.
장점	<p>대칭 또는 비대칭 설치 가능 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통합에 적합 통합 랙 공조 시스템의 에너지 효율을 높이기 위해, 공기 유도 플레이트로 인치 단위의 장착 레벨 주변의 순환 영역을 차단하여 냉각 공기 흐름을 보다 효과적으로 사용하고 배기 흐름을 줄일 수 있음</p>
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
부하량	이 횡방향 버팀대에서 장착 레벨의 최대 적재 용량은 장착 레벨당 7,500N 및 캐비닛당 15,000N임.

특징

조립 설명서	프레임 구조에 직접 장착. 반드시 장착 앵글의 하부에 설치함. VX IT 장착 앵글(스탠다드) 5302167용 크로스바가 윗면에 추가됨. VX IT 19" 장착 앵글 5302169용 장착 브래킷은 장착 앵글을 크로스바에 나사로 체결하는 데도 필요함.
적합한:	인클로저 유형: VX IT 폭: = 800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	6.1
총 무게	6.3
PCF/VE(크래들-게이트)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177970847
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261