# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9342.254 연결 어댑터

상태: 2025. 12. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9342.254 - 연결 어댑터

60mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

#### 특징

주문 번호	SV 9342.254
재료	커버: ABS 천공 섹션: 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 전류최대	250 A
정격 작동 전압	690V, 4~
전기 사양 UL(SCCR)	50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 250A, JDDZ/7 50kA - 600V, 복합 모터 컨트롤러 최대 250A, NHJH/7 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7
케이블 출력부	상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효 DC 애플리케이션에서 정격 작동 전압은 버스바 홀더 9340.050/9341.050/9342.050에서 버스바 정렬과 관련됩니다
극수	4극
치수	폭: 118 mm 높이: 270 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	35 - 120 mm²

© Rittal 2025

# 특징

원형 도체의 연결, 멀티 와이어	35 - 120 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	18.5 x 15.5 mm
인증	UL
포장 단위	1개
순 중량	1.17
총 무게	1.18
구리 함랑(kg/개)	0.222
관세 번호	85369010
EAN	4028177536838
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3