

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용

19" 고정 레벨에 조립하기 위해 사용

특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | DK 5501.400 |
| 제품 설명 | 부품의 고정 및 작동 중인 구성품의 통풍을 위한 시스템 드릴 구멍. |
| 사용 영역 | 19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 길이 | 150 mm |
| 설치 옵션 | 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용 |
| 부하량 | 300N, 정적 |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 0.62 kg |
| 총 무게 | 0.703 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 2.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

특징

제품 설명

DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings