

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.635

당김형 장치 선반, 2U

상태: 2026. 6. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.635 - 당김형 장치 선반, 2U 한 개의 19"(482.6mm)

장착 레벨용

이 일체형 세트는 다단 전개식 슬라이딩 레일, 매입형 손잡이, 고정 플랜지, 안전핀이 포함된 사전 조립 버전을 포함.



특징

주문 번호	DK 5501.635
제품 설명	적어도 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨을 갖는 벽면 장착형이나 스탠드형의 간단한 전면 설치를 위한 용도. 이 일체형 세트는 다단 전개식 슬라이딩 레일, 매입형 손잡이, 고정 플랜지, 안전핀이 포함된 사전 조립 버전을 포함.
장점	공구가 필요 없는 간편한 조립 충분히 확장가능 자동 잠금형
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	장치 선반, 사전 조립 상태 조립 부품
Load capacity static	250 N

특징

접촉면	폭: 430 mm 깊이: 300 mm
포장 단위	1 개
순 중량	3 kg
총 무게	3.74 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins