

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400

퓨즈 홀더

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.400 - 퓨즈 홀더 61 A ~ 400 A

3극, 60mm 레일 중심 간격의 레일 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9345.400
버전	J class Fuse용
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상	섀시: RAL 7035 커버: RAL 7035/7001
원형 도체용 연결부	AWG 4/0 - MCM 600
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)	J
최대 정격 작동 전류	400 A
Rated operating current (min.)	201 A
정격 작동 전압	600V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
참고 사항	UL(listed accessory)은 RiLine 버스바 시스템에 퓨즈 홀더를 사용하는 경우 충족됨
표준	UL 508

특징

치수	폭: 250 mm 높이: 328 mm
안전장치에 적합	직경: 54 mm 길이: 181 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
전기 사양 UL(SCCR)	100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 400A, JDDZ/7
극수	3극
포장 단위	1 개
순 중량	5
총 무게	5.32
구리 함량(kg/개)	2.106
관세 번호	85369095
EAN	4028177615670
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

승인

승인	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----	--
