


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.068 RiLineX Board

상태: 2026. 2. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.068 - RiLineX Board

RiLineX 완제품 보드 800A, 버스바 30 x 10mm 포함. 폭 600mm 인클로저용 길이 505mm. 최대 IP 2XB 까지 완벽한 접촉 보호, IP 3X로 업그레이드 가능. 수평, 수직 및 오버헤드 조립 가능. 최대 1000V AC 및 1500V DC 전압용. 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료. 후면 영역에 케이블 배선 가능. IEC 및 UL 승인.



특징

주문 번호	RX 9360.068
장점	<p>완전 디지털 제품 데이터를 통한 시간 절약</p> <p>사전 조립된 전체 보드 덕분에 조립 시간 단축</p> <p>최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합</p> <p>최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료</p> <p>IP 2XB에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능</p> <p>IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨</p> <p>손쉬운 확장 및 필드 열반 연결</p>
재료	<p>폴리아미드(PA 6)</p> <p>UL 94에 준하는 화재 방지 등급</p> <p>E-Cu</p>
색상	<p>RAL 35745</p> <p>RAL 9005</p>
제공 범위	통합형 버스바 포함

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
표준	IEC 61 439-1/-2 UL 508
정격 전류최대	800 A
정격 전류(UL)	800 A
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 600V, RMS, unprotected 100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7 100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7 65kA - 600V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
버스바의 중심 간격	60 mm
정격 충격 전압 Uimp	12 kV
정격 전압으로 리던던트	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
정격 절연 전압 Ui	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
정격 단시간 내전류/t	65 kA/500 ms
과전압 범주	4
오염 등급	3
버스바 치수	30 mm x 10 mm
극수	3극
기본 진동 주파수	50...60 Hz

특징

습도(비응축 상태)	10...90 %
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C
치수	폭: 505 mm 높이: 246 mm 깊이: 49.2 mm
포장 단위	1 개
순 중량	6.2 kg
총 무게	6.762 kg
구리 함량(kg/개)	3.999
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC001900
제품 설명	RX RiLineX Board 800A, 3극, 버스바 E-Cu 30x10mm 포함, 60mm 버스바 중심 간격, W: 505mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증