

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.104

## RiLineX 열반 연결 세트

상태: 2026. 5. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.104 - RiLineX 열반 연결 세트 기본 모듈용

RiLineX 열반 연결 세트, 3극, 긴 버전, 2개의 열반 연결된 VX 인클로저 사이의 보드 열반 연결용(필드 열반 연결). 전면 및 후면 접촉 보호 커버 포함 버전. 이 세트는 버스바 커넥터(9365013) 없이 제공됨, 이는 액세서리로 구매 가능.



## 특징

주문 번호	RX 9360.104
장점	기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이 간단 조립 다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 35745
제공 범위	좌측 및 우측 보드 엔드 엘리먼트 보드 모듈 커버 보드 모듈 베이스 플레이트 조립 부품
극수	3극

## 특징

---

적합한 품목 번호	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150
치수	높이: 240 mm 깊이: 77 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
포장 단위	2 개
순 중량	1.46 kg
총 무게	1.481 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	8.06
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC002270
제품 설명	RX RiLineX 기본 모듈용 3극 RX 열반 연결 세트, 커넥터 미포함(열반 연결)

---

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 PCF-declaration

---