

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.210

RiLineX 연결 어댑터

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.210 - RiLineX 연결 어댑터

60mm 버스바 시스템용 RiLineX 연결 어댑터. 이 장치는 스크루 고정 장치를 갖추고 있어 5mm에서 10mm 사이의 버스바 두께에 적합합니다.



특징

주문 번호	RX 9360.210
장점	버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 9005
정격 전류(최대)	171 A
정격 전류최대	320 A
원형 도체 정격 전류	320 A
원형 도체 정격 전류(UL)	280 A
전기 사양 UL(SCCR)	10kA - 600V, RMS, unprotected 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7 100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 200A, JDDZ/7
케이블 출력부	상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
극수	3극

특징

버스바 시스템에 적합	RiLineX RiLine60
치수	폭: 63.2 mm 높이: 239.4 mm 깊이: 79.2 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 70 mm ²
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	13 x 5 mm
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
정격 전압으로 리턴던트	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
과전압 범주	4
오염 등급	3
표준	IEC/EN 61439-1 UL 508
정격 충격 전압 Uimp	8 kV
정격 절연 전압 Ui	800 V
최대 소모 전력	14 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
최대 작동 습도.	90 %
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)	10...90 %

특징

포장 단위	4 개
순 중량	1.776 kg
총 무게	1.925 kg
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC001531
제품 설명	3극 RX 연결 어댑터, WH: 63x240mm, 도체 연결부 최대 70mm ² , 단자 공간 WH: 13x5mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 PCF-declaration