Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

VX 7030.272 - VX IT용 도어 자동 도어 개방(ADO)용

경보 발생 시 자동 개방을 위한 환기 플랩이 있는 VX IT 모니터링 도어







특징

주문 번호	VX 7030.272
버전	모니터링 도어: 단판 안전 유리, 착색 유리
	플랩 개방을 위한 스프링 댐퍼
	플랩 고정용 자석
	전원이 없는 상태에서 밸브 열려 있음
	강판 도어 포함
	일체형, 통기 밸브 포함
	프레임: 강판
제품 설명	정전이나 경보 시 자동 개방 기능을 위한 통합 통기 밸브 포함. 자동 도어 개 방 시스템용 모니터링 도어는 VX IT의 기본 도어를 대체함.

© Rittal 2025 2

특징

장점	CMC III 시스템 원격 제어 가능 단판 안전 유리를 사용하여 높은 안전성, 착색 유리 도어 프레임과 배기 플랩을 결합하여 높은 안정성 환기 플랩이 대피로 쪽으로 단 200mm 돌출됨 잠금 시스템 조정이 불필요 도어의 수동 개방은 배기 플랩에 영향을 미치지 않음 전원 공급 차단 시 배기 플랩 자동 개방
기술 사양	바깥쪽 배기 플랩 구조: 200mm(열린 상태에서) 안쪽 기계장치 구조: 52.5mm 도어 경첩: 우측(일체형 도어의 경우 오른쪽에서 왼쪽으로 교체 가능) 도어 경첩에서부터 연결 케이블: 2.5m
작동 원리	CMC III 도어 제어 모듈(DCM)을 통한 제어 비상시 냉각 시스템이 고장나거나 소화 시스템이 작동하는 경우 통합된 수 직 환기 플랩이 자동으로 열림 실내 공간과 온도에 따라 실내 공기가 비상 냉각에 사용되거나 소화 가스가 IT 인클로저에 직접 흘러 들어갈 수 있음 자동 도어 개방 시스템의 전면 및 후면 도어가 항상 사용되어야 함
재료	프레임: 강판 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 착색 유리
색상	RAL 7035
제공 범위	안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 도어
DC의 경우	0.78 A
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20(환기 플랩이 닫힌 경우)
포장 단위	1 개
순 중량	36
총 무게	37.5

© Rittal 2025 3

특징

관세 번호	94039910
EAN	4028177925908
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 4