

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 CMC III 센서

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - CMC III 센서

CMC III 누전 센서, 15m

특징

주문 번호	DK 7030.440
버전	누전 센서, 15m
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음. 15m 길이의 센서 케이블을 베이스에 고정함 센서 케이블이 전도성 액체에 닿을 경우 센서가 누출을 알림
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품 누전 센서 감지 케이블, 15m
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 터미널

특징

IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	4
PU 기기 개수(최대)	32
PDU 기기 개수(최대)	16
측정 방법	전도도 측정
치수	폭: 110 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.802 kg
총 무게	1.106 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	4.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	DK CMC III Leakage sensor, 15 m, WHD: 110x30x40 mm

승인

승인

설명

제조사 인증

적합성 인증